


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.344**

**Kablo giriş plakası seti, çok parçalı,  
kapalı**

Durum: 06.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.344 - Kablo giriř plakası seti, ok paralı, kapalı VX IT iin

Kablo giriři iin kapalı kablo giriř plakası modlleri ve srgl sacdan oluřan ok paralı kablo giriř plakası seti.

## zellikleri

Model numarası	VX 5301.344
rn aıklaması	Kablo giriři iin kapalı kablo giriř plakası modlleri ve srgl sacdan oluřan ok paralı kablo giriř plakası seti. Kapalı kablo giriř plakası modl, derinlięi 237,5 mm, isteęe baęlı olarak kablo giriři iin kablo giriř plakası modl eřitleri ile deęiřtirilebilir.
Fayda	Ayrı modllerin sırası serbeste seilebilir
Malzeme	elik sac
Yzey	inko kaplama
Teslimat kapsamı	Kablo giriř plakası seti İzolasyon bandı Montaj malzemeleri dahil 2 adet kablo giriř plakası modl, kapalı, derinlik: 237,5 mm 1 kablo giriř plakası modl, kapalı, derinlik: 275 mm 1 srgl sac, derinlik: 115 mm
řunlar iin uygun	Pano tipi: VX IT Geniřlik: = 800 mm Derinlik: = 1.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	7,7 kg
Brt aęırlık	8,06 kg
PCF/VE (beřikten kapiya)	30,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında aıklama	Kategori B: PCF deęeri (beřikten kapiya), rn aęırlıęı ve kendi bildirdięine gre yaklařık olarak hesaplanır
Gmrk tarifesi numarası	94039910

# Özellikleri

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1000 mm, sheet steel

---