

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.348**

**Yandan kablo giriři için kablo giriş  
plakası modülü**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Yandan kablo giriři için kablo giriř plakası modülü VX IT için

Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve fırça řeritleri. Yandan açık dizayn sayesinde, kablo giriř plakası modülü önceden takılmış olan kabloları sonradan takılmasına dahi izin verir.

## Özellikleri

Model numarası	VX 5301.348
Ürün açıklaması	Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve fırça řeritleri. Yandan açık dizayn sayesinde, kablo giriř plakası modülü önceden takılmış olan kabloları sonradan takılmasına dahi izin verir.
Malzeme	Modül plakası: Çelik sac Fırça řeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey	Modül plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriř plakası modülünün kombinasyonu gereklidir Kablo giriř plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diđer kablo giriř plakası modülleriyle birleřtirilebilir
Bilgi	Fırça řeritli kablo giriř plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun deęildir
řunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Geniřlik: = 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	2 kg
Brüt aęırlık	2,36 kg
PCF/VE (beřikten kapiya)	9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF deęeri (beřikten kapiya), ürün aęırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Ürün açıklaması

Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated