

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.446

Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.446 - Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı VX IT için

Mevcut kapıları değiştirmek için. Havalandırmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | DK 5301.446 |
| Ürün açıklaması | Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85. |
| Malzeme | Çerçeve: Çekme alüminyum profil Havalandırma ızgarası: çelik sac Profil dikey: Alüminyum, anodize Profil yatay: Alüminyum, boyalı |
| Renk | Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005 Dikey profil: gümüş renkli |
| Teslimat kapsamı | 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı 3 menteşe 180°, monteli Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj talimatı | Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Bilgi | Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105° |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.000 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 10,3 kg |
| Brüt ağırlık | 11,2 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 42,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Ürün açıklaması | Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm |