

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.453

# Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.453 - Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı VX IT için

Mevcut kapıları değiştirmek için. Havalandırmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.



## Özellikleri

Model numarası	DK 5301.453
Ürün açıklaması	Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
Malzeme	Çerçeve: Çekme alüminyum profil Havalandırma ızgarası: çelik sac Profil dikey: Alüminyum, anodize Profil yatay: Alüminyum, boyalı
Renk	Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005 Dikey profil: gümüş renkli
Teslimat kapsamı	3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı 3 menteşe 180°, monteli Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir

# Özellikleri

Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9,6 kg
Brüt ağırlık	10,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm