

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - elik sac kapı, tek paralı kapalı VX IT için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için.



Özellikleri

Model numarası	DK 5301.540
Ürün açıklaması	Mevcut kapıları deęiřtirmek için.
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	Kapı: RAL 7035 Komfort kapı kolu VX: RAL 9005
Teslimat kapsamı	3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kolu kapı 4 x 130° menteře, içte Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteřesi gerekir
Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 165° Birleřtirme sırasında kapı açılma açısı maks. 110°
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	31,6 kg
Brüt ağırlık	32,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished