

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - elik sac kapı, tek paralı havalandırılmalđ VX IT iin

Mevcut kapıları deęiřtirmek iin. Havalandırılmalđ yzey alanđ yakl. % 85 delikli.



zellikleri

Model numarasđ	DK 5301.561
rn aıklamasđ	Mevcut kapıları deęiřtirmek iin. Delikli yzey alanđ yaklařık %85.
Malzeme	elik sac
Yzey	Boyalđ
Renk	Kapı: RAL 7035 Komfort kapı kolu VX: RAL 9005
Teslimat kapsamđ	3524 E gvenlik kilitli profil yarı silindirleri iin Komfort kapı kollarđ kapı 3 x 130° menteēe, ite monteli Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatđ	Sıralama yaparken 180° kapı aılma aısı iin bir 180° sıralama menteēesi gerekir
Bilgi	Tekli kurulumda kapı aılma aısı maks. 165° Birleřtirme sırasında kapı aılma aısı maks. 110°

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 600 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	12,2 kg
Brüt ağırlık	13,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm