

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Çelik sac kapı, dikey bölünmüş,
kapalı

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - elik sac kapı, dikey bölünmüş, kapalı VX IT için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.



Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | DK 5301.602 |
| Ürün açıklaması | Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir. |
| Malzeme | elik sac |
| Yüzey | Boyalı |
| Renk | RAL 7035 Komfort kapı kolu VX, menteřeler: RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kolu, saę 3 x 180° menteře, kapı yarılarında monteli Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj talimatı | Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteřesi gerekir |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bilgi | Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160° |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT Genişlik: = 600 mm Yükseklik: = 2.000 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 36 kg |
| Brüt ağırlık | 41 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Ürün açıklaması | Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005 |