

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Çelik sac kapı, dikey bölünmüş,
kapalı

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - elik sac kapı, dikey bölünmüş, kapalı VX IT için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.



Özellikleri

Model numarası	DK 5301.602
Ürün açıklaması	Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035 Komfort kapı kolu VX, menteřeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kolu, saę 3 x 180° menteře, kapı yarılarında monteli Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteřesi gerekir

Özellikleri

Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 600 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	36 kg
Brüt ağırlık	41 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005