

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 5301.612

Çelik sac kapı, dikey bölünmüş,  
kapalı

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.612 - elik sac kapı, dikey bölünmüş, kapalı VX IT için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.



## Özellikleri

Model numarası	DK 5301.612
Ürün açıklaması	Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035 Komfort kapı kolu VX, menteřeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kolu, saę 3 x 180° menteře, kapı yarılarında monteli Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteřesi gerekir

# Özellikleri

Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	12 kg
Brüt ağırlık	15,25 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005