

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

**Çelik sac kapılar, dikey bölünmüş,
havalandırmalı**

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - elik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırılmalı VX IT için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Havalandırılmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.



Özellikleri

Model numarası	DK 5301.652
Ürün açıklaması	Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Havalandırılmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	Kapı: RAL 7035 Komfort kapı kolu VX, menteřeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kolu, saę 3 x 180° menteře, kapı yarılarında monteli Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteřesi gerekir
Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleřtirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15 kg
Brüt ağırlık	15,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Çelik sac kapı, dikey olarak bölünmüş, havalandırılmalı VX IT için, mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli sac oranında serbest yüzey alanı yakl. % 85. Kabin genişliği: 800 mm için, kabin yüksekliği: 2.000 mm için