


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027

Potansiyel dengeleme kiti

Durum: 25.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.027 - Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Panonun çerçevesindeki topraklama / eş potansiyel dengeleme ağına kolay bağlantısı için 0,3 m uzunluğunda topraklama kablolu merkezi topraklama noktası (RBC bağlantı noktası).

Özellikleri

Model numarası	DK 5302.027
Ürün açıklaması	Panonun topraklama / eşpotansiyel dengeleme ağına kolay bağlantısı için pano çerçevesinde merkezi topraklama noktası (RBC - rack bounting conductor).
Uygulamalar	Kurulu tüm bileşenler arasında kesintisiz, merkezi potansiyel dengeleme oluşturmak ve / veya DIN EN 50 310'a göre fonksiyonel topraklamayı sağlamak için
Çalışma şekli	Tüm düz panellerin ve pano çerçevesinin merkezi topraklama noktası ile temasının yanı sıra, tüm montaj elemanlarının bir bağlantı sabitlemesi veya ayrı bir topraklama şeridi ile aynı potansiyele teması
Teslimat kapsamı	7 topraklama şeridi (4 mm ²), UL Style 1015 AWG 12, kapılar ve isteğe bağlı yan paneller için Merkezi topraklama noktası Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Nihai uygulamanın risk değerlendirmesi kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmışsa ve genişletilmiş risk potansiyeli tespit edilmemişse, koruyucu topraklama yapmak için herhangi bir önlem alınması gerekmez
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.26
Brüt ağırlık	0.265
Gümrük tarifesi numarası	85444290
EAN	4028177955332
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219