


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.028**

**Potansiyel dengeleme kiti, Plus versiyonu**

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.028 - Potansiyel dengeleme kiti, Plus versiyonu

## VX IT için

Daha iyi EMC için.



## Özellikleri

Model numarası	VX 5302.028
Ürün açıklaması	Daha iyi EMC için.
Fayda	Tüm pano bileşenleri yassı şerit topraklayıcılar ile çerçeve iskeleti aracılığıyla merkezi montaj noktası olarak merkezi, dikey potansiyel dengeleme barasına bağlanır
Uygulamalar	Kesintisiz potansiyel dengeleme veya fonksiyonel topraklama sağlanmalıdır Yüksek frekanslı parazitlere karşı DIN EN 50 310'a göre geliştirilmiş koruma Set, parazite karşı gelişmiş koruma etkisini desteklemek amacıyla kapalı çelik sac kapılarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Çalışma şekli	Pano üzerine kurulu tüm ekipmanların ve potansiyel dengelemeye bağlı bileşenlerin merkezi potansiyel dengelemesi için potansiyel dengeleme rayı
Teslimat kapsamı	6 örgülü topraklama şeriti (M8), 16 mm <sup>2</sup> , çelik sac kapılar, yan paneller, potansiyel dengeleme barası için Potansiyel dengeleme rayı, uzunluk 1545 mm, yükseklik 1800 - 2000 mm için Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Montaj bileşeni ile potansiyel dengeleme barası arasındaki özel bağlantı kabloları kullanıcı tarafından sağlanmalıdır

# Özellikleri

Bilgi	<p>Nihai uygulamanın risk değerlendirmesi kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmışsa ve genişletilmiş risk potansiyeli tespit edilmemişse, koruyucu topraklama yapmak için herhangi bir önlem alınması gerekmez</p> <p>Panoya daha yüksek koruma etkisi sağlamak için, her tarafı kapalı gövdeli panonun kullanılması tavsiye edilir. (Örn. önde kapalı çelik sac kapılı (sadece bir konfigürasyon olarak), kapalı tavan plakalı, vidalı yan duvarlara sahip, kapalı tabanlı IP pano çeşitlerinde olduğu gibi)</p>
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,7 kg
Brüt ağırlık	1,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Ürün açıklaması	<p>Potansiyel dengeleme kiti, Plus versiyonu, VX IT için, gelişmiş EMC için. Potansiyel dengeleme için bir bağlantı noktasına sahip olmaları durumunda tüm gövde tarafındaki uzantıların ve yerleşik bileşenlerin merkezi potansiyel dengelemesi için potansiyel dengeleme barası, 6 yassı şerit topraklama elektrodu (M8), 16 mm<sup>2</sup> çelik sac kapılar için, yan paneller, potansiyel dengeleme barası, Potansiyel dengeleme barası, uzunluk 1545 mm, 1800 - 2000 mm yükseklik için, montaj malzemesi dahil, onaylar: UL</p>