

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli, ağır yük

Durum: 23.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Sürgürlü ray, 2 U, sabit monteli, ağır yük VX IT için

VX IT'de standart 19" profil rayları ve dinamik 19" profil rayları için ön ve arka montaj katı arasına montaj için.



Özellikleri

Model numarası	VX 5302.034
Ürün açıklaması	Donanımların montajına ve yanal hava üflemede olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
Fayda	Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
Uygulamalar	Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için Ağır ekipman desteği için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi	2000 N, statik
Bilgi	Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
Montaj seçenekleri	482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, standart: Düzlem mesafesi 720/745 mm 482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, dinamik: Düzlem mesafesi 700/725 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	2.36

Özellikleri

Brüt ağırlık	2.56
PCF/VE (beşikten kapıya)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261