

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19" kablo köprüsü, deęişken derinlikli

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19" kablo köprüsü, değişken derinlikli

Kablo köprüsü, bir kabin içinde ön ve arka montaj düzlemleri arasında, 19" montaj seviyesi içinde entegre bir kablo yönlendirme imkanı sunar.

Özellikleri

Model numarası	IT 5302.042
Ürün açıklaması	Bir kabinin montaj seviyeleri içinde, ön ve arka 19" montaj düzlemleri arasında entegre kablo yönlendirmesinin yapılması için pratik bir çözüm sunar.
Fayda	<p>Kablo giriş bölgesinin termal olarak yalıtılması için fırça şeritli ön taraftan kablo girişi</p> <p>Arka yapılandırmada patch seviyesi ile bileşen arasında doğrudan kablo yönlendirme; arka taraftan switch montajında optimum kablo yönlendirme</p> <p>Tamamen derinlik ayarlı, kablo bağlantısının çok yönlü ve sonsuz ayarlanabilir uzatmalı modeli.</p> <p>Geçiş bölgesinin yalıtılması sayesinde istenmeyen hava akımlarının önlenmesi</p> <p>Üstten açık tasarımı sayesinde, kablolar önceden yerleştirilmiş olsa bile kolayca sonradan montaj yapılmasına olanak tanır</p> <p>Fırça şeritli ilave bir kablo geçiş paneli kullanılarak kablo köprüsü yukarı doğru 1U genişletilebilir</p>
Malzeme	<p>Çelik sac</p> <p>Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0</p>
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	<p>Kablo köprüsü</p> <p>Çıta fırçası</p>
Montaj seçenekleri	Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
Düzlemler arası mesafe	500 - 750 mm
Yükseklik birimleri	1 U
Yük kapasitesi (statik)	150 N

Özellikleri

Şunlar için uygun	kabinden bağımsız montaj için
Bilgi	Montaj malzemeleri ayrı olarak sipariş edilmelidir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,8 kg
Brüt ağırlık	7,239 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
Gümrük tarifesi numarası	73269098
Ürün açıklaması	19" kablo köprüsü, değişken derinlikli, 500 - 750 mm, RAL 9005