

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.043**

**Kablo tavası, deęişken derinlik**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Kablo tavası, deęişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Ön ve arka montaj alanı arasında korumalı kablo geçişi için.



## Özellikleri

Model numarası	DK 5302.043
Ürün açıklaması	Ön ve arka montaj alanı arasında korumalı kablo yönlendirme için.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri	VX IT Standart profil ray sistemi TX CableNet profil ray sistemi TS IT montaj ray sistemi
Instalation position in 19" area	VX IT Standart: min. 510 mm - maks. 710 mm, alternatif bağlantı ile 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - maks. 710 mm, alternatif bağlantı ile 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - maks. 710 mm, alternatif bağlantı ile 415 mm - 615 mm
Uzunluk	350: 550 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,74 kg
Brüt ağırlık	1,94 kg

## Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Ürün açıklaması	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005