

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.051 Kablo kanalı

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.051 - Kablo kanalı VX IT, TX CableNet, Data Rack için

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.

## Özellikleri

Model numarası	DK 5302.051
Ürün açıklaması	Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolar her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için VX IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir.
Fayda	Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık Arka-arkaya birleştirilebilir Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir. Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir
Teknik özellikler	Entegre 19" montaj yuvaları (1U): 4 adet
Malzeme	Çelik sac UL 94-HB uyarınca plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kablo kanalı 2 kapak 14 kablo düzenleme kancası, 6 U 10 kablo tutma çubuğu Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri	38 U

# Özellikleri

Bilgi	VX IT pano tipinde simetrik iç montaj ile, dinamik 19" profil rayları birleştirilemez; asimetrik iç montaj ile, tek taraflı montaj mümkündür.
Ölçüler	Genişlik: 109,5 mm Derinlik: 314,5 mm Uzunluk: 1.699 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 1.800 mm = 1.900 mm = 2.000 mm
Genişlik için uygun	800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,4 kg
Brüt ağırlık	7,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Ürün açıklaması	Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm