

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.101

Profil rayları standart, 482,6 mm (19")

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.101 - Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.

Özellikleri

Model numarası	VX 5302.101
Dizayn	VX IT 19 "profil rayı için, standart
Ürün açıklaması	482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.
Fayda	Entegre, çift yönlü U etiketi Ön ve yan taraftaki U ızgarasına entegre sistem delikleri, yapısal kablolama için kablo yönlendirme bileşenlerinin U'ya özel montajına izin verir
Teknik özellikler	U ızgarasında yan yuvarlak ve dört köşeli delikler Montaj düzlemi içinde ve bağlantı çerçevesi ile potansiyel dengeleme, sabitleme elemanları ile gerçekleştirilir EIA 310 E standardı uyarınca U merkez sabitleme elemanlı 19" montaj deliği
Uygulamalar	VX IT pano sistemine 482,6 mm (19") montaj seviyesini monte etmek için
Malzeme	Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Astarlanmış
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj konumu	arka
Montaj seçenekleri	Seçilen montaj tipine ve pano boyutlarına bağlı olarak 21"- 24" arasında alternatif kurulum genişlikleri gerçekleştirilebilir

Özellikleri

Montaj talimatı	Sabitlenme için çapraz çubuk, derinlik dikmesi veya montaj braketi içeren bir kombinasyon gereklidir Farklı montaj seçeneklerinin kullanımı ilgili pano boyutlarına bağlıdır
Şunlar için uygun	Yükseklik: = 15 U = 800 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	3,36 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	13,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 15 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005