

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.107

Profil rayları standart, 482,6 mm (19")

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.107 - Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.

Özellikleri

| | |
|--------------------|--|
| Model numarası | VX 5302.107 |
| Dizayn | VX IT 19 "profil rayı için, standart |
| Ürün açıklaması | 482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar. |
| Fayda | Entegre, çift yönlü U etiketi Ön ve yan taraftaki U ızgarasına entegre sistem delikleri, yapısal kablolama için kablo yönlendirme bileşenlerinin U'ya özel montajına izin verir |
| Teknik özellikler | U ızgarasında yan yuvarlak ve dört köşeli delikler Montaj düzlemi içinde ve bağlantı çerçevesi ile potansiyel dengeleme, sabitleme elemanları ile gerçekleştirilir EIA 310 E standardı uyarınca U merkez sabitleme elemanlı 19" montaj deliği |
| Uygulamalar | VX IT pano sistemine 482,6 mm (19") montaj seviyesini monte etmek için |
| Malzeme | Çelik sac, 2 mm |
| Yüzey | Astarlanmış |
| Renk | RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj konumu | arka |
| Montaj seçenekleri | Seçilen montaj tipine ve pano boyutlarına bağlı olarak 21"- 24" arasında alternatif kurulum genişlikleri gerçekleştirilebilir |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Montaj talimatı | Sabitlenme için çapraz çubuk, derinlik dikmesi veya montaj braketi içeren bir kombinasyon gereklidir Farklı montaj seçeneklerinin kullanımı ilgili pano boyutlarına bağlıdır |
| Şunlar için uygun | Yükseklik: = 42 U = 2.000 mm |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 8,2 kg |
| Brüt ağırlık | 8,94 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 34,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Ürün açıklaması | Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 42 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005 |