

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.153

## Profil rayları dinamik, 482,6 mm (19")

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.153 - Profil rayları dinamik, 482,6 mm (19") VX IT için

Profil rayları

## Özellikleri

|                    |  |
|--------------------|--|
| Model numarası     | VX 5302.153  |
| Ürün açıklaması    | 482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar. |
| Fayda              | Entegre, çift yönlü U etiketi<br>Ön ve yan taraftaki U ızgarasına entegre sistem delikleri, yapısal kablolama için kablo yönlendirme bileşenlerinin U'ya özel montajına izin verir   |
| Teknik özellikler  | U ızgarasında yan yuvarlak ve dört köşeli delikler<br>Montaj düzlemi içinde ve bağlantı çerçevesi ile potansiyel dengeleme, sabitleme elemanları ile gerçekleştirilir<br>EIA 310 E standardı uyarınca U merkez sabitleme elemanlı 19" montaj deliği                |
| Uygulamalar        | VX IT pano sistemine 482,6 mm (19") montaj seviyesini monte etmek için   |
| Malzeme            | Çelik sac, 2,5 mm  |
| Yüzey              | Astarlanmış  |
| Renk               | RAL 9005   |
| Teslimat kapsamı   | Montaj malzemeleri dahil   |
| Montaj konumu      | arka   |
| Montaj seçenekleri | Seçilen montaj tipine ve pano boyutlarına bağlı olarak 21"- 24" arasında alternatif kurulum genişlikleri gerçekleştirilebilir  |
| Montaj talimatı    | Sabitleme için çapraz çubuk, derinlik dikmesi veya montaj braketi içeren bir kombinasyon gereklidir<br>Farklı montaj seçeneklerinin kullanımı ilgili pano boyutlarına bağlıdır   |

## Özellikleri

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Şunlar için uygun            | Yükseklik: = 38 U<br>= 1.800 mm  |
| Paketteki adet               | 2 adet   |
| Net ağırlık                  | 12 kg  |
| Brüt ağırlık                 | 12,32 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)     | 46,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır  |
| Gümrük tarifesi numarası     | 73269098   |
| ETIM 9                       | EC002620   |
| ECLASS 8.0                   | 27189261   |
| Ürün açıklaması              | Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005 |

## Onaylar

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Açıklamalar | Üreticinin bildirim |
|-------------|---------------------|