


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Fırça ıtalı kablo geiř paneli

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Fırça ıtalı kablo geiř paneli 482,6 mm (19")

Fıralı giriřli; karřılıklı 2 panel kullanıldığında 390 x 60 mm (2 U) kesitli veya tek panelde 390 x 30 mm (1 U) kesitli.



Özellikleri

Model numarası	DK 5302.202
Ürün açıklaması	19" montaj seviyesiyle ayrılmıř iki alan arasında rahat ve kolay kablol yönlendirme için. Örneğın 19" montaj seviyesinin ön ve arka alanları arasında.
Fayda	Kablo giriřini büyötmek için iki panel birleřtirilebilir
Uygulamalar	1 U, 482,6 mm (19") montaj standardındaki montaj alanlarında kapatma ve eřzamanlı kablo döřeme için
Malzeme	elik sac Fıra řeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz Fiber fıra řeridi: Plastik PA6, halojensiz Sabitleme gövdesi fıra řeridi: Plastik PVC, halojen ierir
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Montaj yuvası	Geniřlik:390 mm Yükseklik:30 mm
Ölüler	Geniřlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri	1 U
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,243 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Ürün açıklaması	Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005