

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322 Kablo yönlendiricisi

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Kablo yönlendiricisi VX, VX IT için

Network ve sunucu uygulamalarında kabloları toplamak ve döşemek için.



Özellikleri

Model numarası	VX 5302.322
Fayda	Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj Alternatif olarak vidalanabilir Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
Uygulamalar	Network ve sunucu uygulamalarında dikey kablo yönlendirme ve gerilim azaltmak için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri	VX IT çerçevesinde, tavan ile baza çerçevesinin arasında, çevreli Alternatif olarak, 800 mm genişliğindeki VX IT raflarının, üst ve alt derinlik ayarlı rayları arasında bir vidalı bağlantı mümkündür

Özellikleri

Montaj talimatı	Montaj, hızlı açılan bir bağlantı elemanı vasıtasıyla çerçeve iskeletinin tüm pano derinliği boyunca yapılır. 800 mm genişliğindeki panolara monte edilirken, 19" uzantının derinlik desteklerine ek bir vida bağlantısı mümkündür
Ölçüler	Genişlik: 265 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,8 kg
Brüt ağırlık	7,12 kg
PCF/VE (beşikten kapağa)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapağa), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Ürün açıklaması	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening