

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.157

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.157 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" döndürme çerçevesi

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 130° açıklık açısı sayesinde 19" bileşenlerin arkasına doğrudan erişim için 19" döner çerçeveli 19" iç donanım.



Özellikleri

Model numarası	VX 5307.157
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Plastik Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka duvar ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka panel ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç yapı, baza: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum ön gözetleme camı (180°), profil yarı silindiri için konfor tutamaklı ve güvenlik kilitli 3524 E Arka panel Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir Büyük döner çerçeve, tam kabin yüksekliğini kullanarak 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için yan kaplamalı, 130° Yan paneller, tek parçalı, vidalanabilir VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir) Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) 4 kombine ray, iç ve dış montaj düzlemi için, pano derinliğine uygun (ekli) 10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir) IPPC paleti Ön taban modülü gözetleme kaplaması olarak monte edilmiştir, derinlik 175 mm</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm</p>
Yükseklik birimleri	40 U
Baza dâhil yükseklik	2.100 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	150 mm / 520 mm
Dizayn	Swivel frame
Kapak modeli	çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Arka kapı tasarımı	Arka panel

Özellikleri

Ön kapı tasarımı	Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	Döner çerçeve
Baza modeli	Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
Dizayn 19" seviyesi	Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	3.500 N
IK kodu	IK08
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	138 kg
Brüt ağırlık	150 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Negative Certificate Yüzey

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK