

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.136

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.136 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj çerçevesi standart

VX IT ağ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bağlı klima için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan ve koruma sınıfı IP 55'e kadar mevcut 19" profil raylı 19" iç donanım.



Özellikleri

Model numarası	VX 5309.136
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç donanım: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Profil rayları, 482,6 mm (19") Tavan plakası, tek parçalı, kapalı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	ön ve arka
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	720 mm
19" sabitleme	derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn	Standart
Kapak modeli	Tek parçalı, kapalı
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli	Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Dizayn 19" seviyesi	ön ve arka
Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka

Özellikleri

Taşıma kapasitesi	15.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)	12.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
IK kodu	IK08
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	109,41 kg
Brüt ağırlık	125,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	308 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, IP 55

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Negative Certificate Yüzey Koruma türü

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK