

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.156

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.156 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, monteli, 19" montaj çerçevesi standart

VX IT ađ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bađlı klima için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan 19" profil raylı 19" iç donanım.



Özellikleri

Model numarası	VX 5309.156
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Plastik Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç yapı, baza: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Profil rayları, 482,6 mm (19") Yan paneller, tek parçalı, vidalanabilir Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir) Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) 4 kombine ray, iç ve dış montaj düzlemi için, pano derinliğine uygun (ekli) 10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir) IPPC paleti Ön taban modülü gözetleme kaplaması olarak monte edilmiştir, derinlik 75 mm Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm</p>
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
Baza dâhil yükseklik	2.100 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	ön ve arka
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	720 mm

Özellikleri

19" sabitleme	derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn	önceden monte edilmiş
Kapak modeli	çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli	Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
Dizayn 19" seviyesi	ön ve arka
Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi	15.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)	12.000 N
IK kodu	IK08
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	161,5 kg
Brüt ağırlık	176,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	436,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2100 x 1000 mm, 42 U, pre-configured

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Negative Certificate Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimi Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK