

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5309.816

## Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5309.816 - Network/sunucu panosu VX IT havalandırmalı kapılı, 19" profil raylı, dinamik

VX IT ađ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Dinamik modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik deđişken 19" profil raylı 19" iç donanım.



## Özellikleri

Model numarası	VX 5309.816
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Profil rayları, 482,6 mm (19") Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo giriqli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	87 mm / 213 mm
Instalation position in 19" area	ön ve arka
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	700 mm
19" sabitleme	derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn	Dinamik
Kapak modeli	çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo giriqli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Alüminyum çelik sac cam kapı, havalandırmalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	VX IT içinde dinamik 19" montaj dikmeleri

## Özellikleri

Baza modeli	açık
Dizayn 19" seviyesi	19" düzlem ön ve arka
Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi	18.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	88,81 kg
Brüt ağırlık	104,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	258,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK