

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5310.128

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5310.128 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, 19" profil raylı, standart

VX IT ađ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bađlı klima için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik deđişken 19" profil raylı 19" iç donanım.



Özellikleri

| | |
|----------------|--|
| Model numarası | VX 5310.128 |
| Malzeme | Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç donanım: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005 |

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Teslimat kapsamı | VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Profil rayları, 482,6 mm (19") Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.200 mm |
| Yükseklik birimleri | 42 U |
| 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka | 150 mm / 330 mm |
| Instalation position in 19" area | ön ve arka |
| Teslimattaki seviyeler arası mesafe | 720 mm |
| 19" sabitleme | montaj aparatı kullanarak çerçeveye üstten ve alttan vidalanmış |
| Dizayn | Standart |
| Kapak modeli | çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli |
| Arka kapı tasarımı | Çelik sac kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli |
| Ön kapı tasarımı | Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler |
| Montaj raylarının modeli | 19" montaj dikmeleri VX IT'de standart |
| Baza modeli | açık |
| Dizayn 19" seviyesi | ön ve arka |
| Konum profili raylarının modeli | 19" düzlem ön ve arka |
| Taşıma kapasitesi | 15.000 N |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik) | 12.000 N |
| IK kodu | IK08 |
| Bilgi | Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 88 kg |
| Brüt ağırlık | 97 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 227,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Ürün açıklaması | VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U |

Onaylar

| | |
|--------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Negative Certificate Yüzey |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |