

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5313.175

Kompartman rack, VX IT

Durum: 01.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5313.175 - Kompartman rack, VX IT 2 bölmeli, havalandırmalı

VX IT, havalandırmalı, ortam iklimlendirmesi uyumlu. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.



Özellikleri

Model numarası	VX 5313.175
Ürün açıklaması	Farklı kullanıcı grupları ve erişim yetkileri için farklı uygulamaların merkezi, ortak bir panoya entegrasyonu için akıllı pano çözümü. Benzer şekilde bağımsız kablolama ile fiziksel olarak tamamen bağımsız kurulumlar. 2 kurulum bölmesine bölünmüş rack kabin, her bir bölmenin ayrı ayrı yapılandırılmasını ve IT altyapınızın güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
Fayda	Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeleriyle önceden yapılandırılmış pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir Düzlem mesafesi, önceden monte edilmiş 740 mm, ayrı ayrı ayarlanabilir Kapı menteşesi sağdan sola değiştirilebilir Her taraftan modüler bağlantı olanaklı 19" montaj çerçevesinde entegre hava yönlendirme sacları Kapı açma açısı maksimum 130°, bölmelerde maksimum 115°
Teknik özellikler	Bölme başına maks. 500 kg yük kapasitesi

Özellikleri

Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakası: Çelik sac, 1,0 mm Ön ve arka kapı: Çelik sac, 1,5 mm Profil rayları: Çelik sac, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 19" montaj dikmeleri, menteşe ve kollar boyalı, RAL 9005
Teslimat kapsamı	VX IT kompartman rack kabini, iki bağımsız kurulum bölgesine sahip Kompartman başına 482,6 mm (19") montaj dikmesi, önde ve arkada, sağ ve soldaki entegre bölme duvarlara vidalı 2 çelik sac kapı, havalandırmalı, önde ve arkada Ortadan bölünmüş kablo giriş plakaları, tüm pano derinliği boyunca önceden monte edilmiş 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu Topraklama şeritlerinin bağlanması için hazırlanan potansiyel dengelemesi dahil Önde ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi, her bölümde farklı derinlikte sabitlemiş, önde çepeçevre entegre hava bölmeli 4 anahtar
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.000 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
19" sabitleme	2 x 23 U Her bölmenin önünde ve arkasında 482,6 mm (19") montaj dikmeli pano, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
PDU'nun arka alana dikey olarak montajı	IEC C20 bağlantılı dikey PDU (maks. uzunluk PDU 1.000 mm), Model No. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Dizayn	Kompartman rack, 2 x 23 U
Kapak modeli	Tavan sacı, tek parça, tavanın orta kısmında çift taraflı kablo girişi ile

Özellikleri

Design doors	Kapı açılma açısı maksimum 130° 2 noktadan kilit çubuğu dahil
Arka kapı tasarımı	2 bölmeli, havalandırmalı
Ön kapı tasarımı	2 bölmeli, havalandırmalı
Montaj raylarının modeli	VX IT kompartman rack kabiniinde 19" montaj dikmesi
Baza modeli	Önceden monte edilmiş, uzatılabilir, iki parçalı, kapalı taban sacı taban çerçevesi
Dizayn 19" seviyesi	2 x 23 U
Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi	1.000 kg
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT kompartman rack kabini, havalandırmalı, ön ve arkada 19" montaj dikmeli, 2 bölme, 2 x 23 U, GYD: 600x2200x1000 mm, pano çerçevesi ve panel parçaları: RAL 7035, iç donanımlar: RAL 9005

Onaylar

Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini