

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5325.121

## Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5325.121 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, 19" profil raylı, standart

VX IT ađ/sunucu panosu, kapalı, doğrudan panoya bađlı klima için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik deđişken 19" profil raylı 19" iç donanım.



## Özellikleri

|                |  |
|----------------|--|
| Model numarası | VX 5325.121  |
| Malzeme        | Çelik sac<br>Alüminyum<br>Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm<br>Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm<br>Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm   |
| Yüzey          | Pano karkası: Daldırma astar boyalı<br>İç donanım: Boyalı<br>Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı<br>Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı                        |
| General colour | RAL 7035   |
| Renk           | Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035<br>Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005<br>İç donanım: RAL 9005<br>Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005 |

# Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Teslimat kapsamı                     | VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı<br>Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler<br>Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı<br>Profil rayları, 482,6 mm (19")<br>Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.<br>12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)<br>25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)<br>IPPC paleti<br>Tavan plakası, çok parçalı, arkadan yatay kablo girişi ve fan montaj plakası için hazır<br>Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli |
| Ölçüler                              | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 800 mm<br>Derinlik: 600 mm  |
| Yükseklik birimleri                  | 15 U   |
| 19" düzlemine montaj alanı, ön/ arka | 87 mm / 435 mm   |
| Instalation position in 19" area     | ön   |
| 19" sabitleme                        | montaj aparatı kullanarak çerçeveye üstten ve alttan vidalanmış  |
| Dizayn                               | Standart   |
| Kapak modeli                         | çok parçalı, arkadan yatay kablo girişi ve fan montaj plakası için hazır   |
| Arka kapı tasarımı                   | Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli  |
| Ön kapı tasarımı                     | Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler   |
| Montaj raylarının modeli             | 19" montaj dikmeleri VX IT'de standart   |
| Baza modeli                          | açık   |
| Dizayn 19" seviyesi                  | ön   |
| Konum profili raylarının modeli      | 19" düzlem ön  |
| Taşıma kapasitesi                    | 7.500 N  |

## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik) | 6.000 N   |
| IK kodu   | IK08  |
| Bilgi   | Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir                        |
| Ana malzeme   | Çelik sac   |
| Paketteki adet  | 1 adet  |
| Net ağırlık   | 40 kg   |
| Brüt ağırlık  | 42 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)                                      | 103,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama                                  | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası                                      | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002499  |
| ECLASS 8.0  | 27180207  |
| Ürün açıklaması   | VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U                       |

## Onaylar

|              |   |
|--------------|---|
| Onaylar      | UL + C-UL (listed)  |
| Sertifikalar | Negative Certificate<br>Yüzey   |
| Açıklamalar  | Üreticinin bildirimini<br>Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |