

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5328.190

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 01.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5328.190 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, boş kabin

VX IT



Özellikleri

Model numarası	VX 5328.190
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Tavan plakası, tek parçalı, kapalı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	38 U
Yükseklik birimleri	38 U
Kapak modeli	Tek parçalı, kapalı
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	olmadan
Baza modeli	Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Konum profili raylarının modeli	olmadan
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
IK kodu	IK08
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	66,95 kg
Brüt ağırlık	76,6 kg

Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	188,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, IP 55

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Negative Certificate Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK