

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5329.190

Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 05.10.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5329.190 - Network/sunucu panosu VX IT cam kapılı, IP 55, boş kabin

VX IT



Özellikleri

| | |
|----------------|--|
| Model No. | VX 5329.190 |
| Malzeme | Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005 |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Teslimat kapsamı | VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Tavan plakası, tek parçalı, kapalı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm |
| Yükseklik birimleri | 42 U |
| Yükseklik birimleri | 42 U |
| Kapak modeli | Tek parçalı, kapalı |
| Arka kapı tasarımı | Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli |
| Ön kapı tasarımı | Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler |
| Montaj raylarının modeli | olmadan |
| Baza modeli | Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı |
| Konum profili raylarının modeli | olmadan |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte |
| IK kodu | IK08 |
| Bilgi | Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 68.15 |
| Brüt ağırlık | 70.2 |

Özellikleri

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177945548 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Onaylar

| | |
|--------------|--|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Negative Certificate Yüzey Koruma türü |
| Açıklamalar | Üreticinin bildiri mi Uygunluk bildiri mi Uygunluk bildiri mi UK |
