

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.100 PC pano sistemi

Durum: 16.05.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.100 - PC pano sistemi

Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model No. | PC 5366.100 |
| Dizayn | üst cam kapılı, klavye rafı ve cihaz tabanı |
| Ürün açıklaması | Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma. |
| Malzeme | Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik Kapı kaplamaları: Alüminyum Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj alanı, destek: toz boyalı |
| Renk | Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035 Tutamak: RAL 9006 benzeri Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015 |
| Teslimat kapsamı | Pano, kapı, arka kapı Gözetleme penceresi, üst Katlanabilir klavye Cihaz tabanı |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 636 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------|--|
| Maks. klavye ölçüsü (GxYxD) | 497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------|-----------|
| Ana malzeme | Çelik sac |
|-------------|-----------|

| | |
|----------------|--------|
| Paketteki adet | 1 adet |
|----------------|--------|

| | |
|-------------|----|
| Net ağırlık | 96 |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Brüt ağırlık | 98 |
|--------------|----|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177693203 |
|-----|---------------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
|------------|----------|

Onaylar

| | |
|---------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
|---------|--------------------|

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
|-------------|---|