

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")

Durum: 01.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") TS, TS IT için

Ön ve arka 482,6 mm (19") düzleminin büyütülmesi için, kaynaklanmış 482,6 mm (19") profili, farklı derinliklerde komple tespitlenebilmektedir.



Özellikleri

Model numarası	DK 5501.275
Ürün açıklaması	Kaynaklı 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, bir TS çerçeve iskeletinde inçli montaj düzlemi entegrasyonu için. Profillemeye TS IT ile aynı, aletsiz montaj dâhil komple sistem uyumu. Tavan ve taban çerçevesi arasında değişken derinlikli sabitleme. Münferit yükseklik birimleri çift yönlü numaralandırılmış. Ön montaj çerçevesi, kablo yönetimi ve Dynamic Rack Control (RFID) entegrasyonu için hazırlanmış, arka montaj çerçevesi, PDU akım rayına yerden tasarruflu montaj için çift taraflı Zero-U-Space bünyesinde.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Astarlanmış
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri	42 U
Montaj konumu	arka
Taşıma kapasitesi	Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 15.000 N değerine kadar statik yük.

Özellikleri

Bilgi	Kabin çerçeve iskeletinin dış montaj yüzeyi diğer eklenebilecek ekipmanlar için boş bırakılmıştır, hava yönlendirme saclarıyla çevreli izolasyon desteklenir.
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS TS IT Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14 kg
Brüt ağırlık	16,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK 19" Montaj çerçevesi, GD:800x2000mm, Montaj:arka