

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.310 Taban yuvası

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.310 - Taban yuvası TS IT için

Taban sacı modüllerini yerleştirmek için.

Özellikleri

Model numarası	DK 5501.310
Ürün açıklaması	kablo giriş plakalarını tutturmak için.
Fayda	Aletsiz montaj veya vidalama. Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT TX CableNet Derinlik: 800 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	1,28 kg
Brüt ağırlık	1,6 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Kablo plakası tutucu, 2 tutma rayı montaj malzemesi dahil, T: 800 mm, TS IT, TX CableNet, çelik sac için, RAL 7035