


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli VX IT için

19"lik bir tespit düzlemine montaj için.

Özellikleri

Model numarası	DK 5501.400
Ürün açıklaması	Donanımların tespitlenmesine ve aktif bileşenlerin havalandırılmasına yönelik sistem delikleri.
Uygulamalar	19" montaj düzlemine montaj için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	150 mm
Montaj seçenekleri	19" montaj dikmesi, standart 19" montaj dikmesi, dinamik
Taşıma kapasitesi	300 N, statik
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	0,62 kg
Brüt ağırlık	0,703 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:150mm, 30 kg, 2'li pk