

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.410

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.410 - Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | DK 5501.410 |
| Ürün açıklaması | Donanımların montajına ve yanal hava üflemede olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri. |
| Fayda | Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması |
| Uygulamalar | Ön montaj seviyesine montaj için Ağır ekipman desteği için |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Distance between mounting levels | 345 mm |
| Uzunluk | 275 mm |
| Montaj seçenekleri | 19" montaj dikmesi, standart |
| Montaj talimatı | VX IT'deki 19" düzlem mesafesi montajdan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır |
| Taşıma kapasitesi | 800 N, statik |
| Bilgi | Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm |
| Yerleştirme yüzeyi | Genişlik: 35 mm |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT TS IT TX CableNet |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 0,74 kg |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brüt ağırlık | 0,82 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 3,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Ürün açıklaması | DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:345mm, 80 kg, 2'li pk |