

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.420 - Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Özellikleri

Model numarası	DK 5501.420
Ürün açıklaması	Donanımların montajına ve yanal hava üflemede olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
Fayda	Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
Uygulamalar	Ön montaj seviyesine montaj için Ağır ekipman desteği için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels	445 mm
Uzunluk	375 mm
Montaj seçenekleri	19" montaj dikmesi, standart
Montaj talimatı	VX IT'deki 19" düzlem mesafesi montajdan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır
Taşıma kapasitesi	800 N, statik
Bilgi	Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
Yerleştirme yüzeyi	Genişlik: 35 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TS IT TX CableNet
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	1 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	1,12 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:445mm, 80 kg, 2'li pk