

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

TS IT 19" profil rayları için hava yönlendirme sacları

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.835 - TS IT 19" profil rayları için hava yönlendirme sacları

Koridor uygulamalarında, kabininde veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.



Özellikleri

Model numarası	DK 5501.835
Ürün açıklaması	Kurulumu yapılmış ray sistemlerinde dış montaj düzeyleri üzerinde, kolay ayırım amacı taşıyan dairesel çıta fırçalı koruma sistemi.
Uygulamalar	Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
Malzeme	Çelik sac Kör panel: Plastik, UL 94-HB, halojensiz Fırça: Plastik, UL 94-HB
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 dikey kaplama 2 yatay kapak 4 fırça şeridi 4 Hücresel PU köpük parçası Montaj malzemeleri dahil 6 Kör panel, 1 HE
Montaj talimatı	Fırça çitallı dikey kapama panelleri izolasyon için hem ön hem de arka 19" profil raylarına monte edilebilir. Yatay kapama panelleri, fırçalı çitalarla montajı ancak ön 19" profil raylarla mümkündür.

Özellikleri

Şunlar için uygun	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,74 kg
Brüt ağırlık	9,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Ürün açıklaması	DK TS IT Hava yönlendirme plakası, GY:800x2200mm