


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Fan sacı

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Fan sacı VX IT, TS IT, TX CableNet için

Modeline göre VX IT, TS IT veya TE 8000'in etkin şekilde havalandırılması için.

Özellikleri

Model numarası	DK 5502.010
Ürün açıklaması	Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Uygulamalar	Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi 2 fan 1 termostat Bağlantı kablosu, açık Montaj malzemeleri dahil
Fan başına hava debisi (serbest üfleme)	160/180
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 200 mm Yükseklik: 59 mm Derinlik: 550 mm
Fanların hava debisi (serbest üfleme)	1514
Montaj seçenekleri	VX IT içinde G x D (mm) ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT içinde G x D ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Bilgi	Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Fan başına ses basınç seviyesi	37 dB(A)
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TS IT TX CableNet

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,027 kg
Brüt ağırlık	3,3 kg
Gümrük tarifesi numarası	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Ürün açıklaması	DK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 3 fana kadar genişletilebilir, GYD: 200x59x550 mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini UK
-------------	-------------------------