


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.020

## Fan sacı

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - Fan sacı VX IT, TS IT, TX CableNet için

Modeline göre VX IT, TS IT veya TE 8000'in etkin şekilde havalandırılması için.



## Özellikleri

Model numarası	DK 5502.020
Ürün açıklaması	Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Uygulamalar	Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi 2 fan 1 termostat Bağlantı kablosu, açık Montaj malzemeleri dahil
Fan başına hava debisi (serbest üfleme)	160/180
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 340 mm Yükseklik: 54 mm Derinlik: 550 mm
Fanların hava debisi (serbest üfleme)	1514
Montaj seçenekleri	VX IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TE 8000 içinde G x D (mm) ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000

## Özellikleri

Bilgi	Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Fan başına ses basınç seviyesi	37 dB(A)
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TS IT
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,3 kg
Brüt ağırlık	4,38 kg
Gümrük tarifesi numarası	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Ürün açıklaması	DK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 6 fana kadar genişletilebilir, GYD: 340x59x550 mm

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini UK
-------------	-------------------------