


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Fan sacı

Durum: 18.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Fan sacı VX IT, TS IT, TX CableNet için

Modeline göre VX IT, TS IT veya TE 8000'in etkin şekilde havalandırılması için.



Özellikleri

Model numarası	DK 5502.025
Ürün açıklaması	Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Uygulamalar	Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi 2 fan 1 termostat Bağlantı kablosu, açık Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 340 mm Yükseklik: 59 mm Derinlik: 550 mm
Bilgi	Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TS IT Genişlik: 800 mm 800 mm 800 mm Derinlik: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Brüt ağırlık	4,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Ürün açıklaması	SK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 6 fana kadar genişletilebilir, GYD: 340x59x550 mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi UK
-------------	-----------------------