

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.100 Kablo kanalı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.100 - Kablo kanalı TS IT için

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.



## Özellikleri

Model numarası	DK 5502.100
Ürün açıklaması	Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolar her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için TS IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir.
Fayda	Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık Arka-arkaya birleştirilebilir Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir. Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir
Malzeme	Çelik sac UL 94-HB uyarınca plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapak ve sabitleme malzemeleri dahil Kablo rezervleri için 4 kablo tutucusu dahil

# Özellikleri

Montaj seçenekleri	TS IT içinde 482,6 mm (19") profil raylar yükseklik 2000 mm TS IT içinde 482,6 mm (19") montaj çerçevesi yükseklik 1800 mm TE 8000 içinde 482,6 mm (19") montaj çerçevesi yükseklik 2000 mm Data Rack içinde, 40 U ile
Yükseklik birimleri	38 U
Ölçüler	Genişlik: 95 mm Yükseklik: 1.689 mm Derinlik: 150 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,8 kg
Brüt ağırlık	8,16 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Ürün açıklaması	DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles