

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.101 Kablo kanalı

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.101 - Kablo kanalı TS IT için

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.



## Özellikleri

|                 |   |
|-----------------|---|
| Model numarası  | DK 5502.101   |
| Ürün açıklaması | Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolar her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için TS IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir. |
| Fayda           | Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj<br>U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık<br>Arka-arkaya birleştirilebilir<br>Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir.<br>Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir  |
| Malzeme         | Çelik sac<br>UL 94-HB uyarınca plastik  |
| Renk            | RAL 9005  |

# Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Teslimat kapsamı         | Kapak ve sabitleme malzemeleri dahil<br>Kablo rezervleri için 4 kablo tutucusu dahil  |
| Montaj seçenekleri       | TS IT içinde 482,6 mm (19") profil raylar yükseklik 2200 mm<br>TS IT içinde 482,6 mm (19") montaj çerçevesi yükseklik 2000 mm<br>Data Rack içinde, 45 U ile |
| Yükseklik birimleri      | 42 U  |
| Ölçüler                  | Genişlik: 95 mm<br>Yükseklik: 1.866 mm<br>Derinlik: 150 mm  |
| Paketteki adet           | 1 adet  |
| Net ağırlık              | 8,46 kg   |
| Brüt ağırlık             | 8,86 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098  |
| ETIM 9                   | EC000012  |
| ECLASS 8.0               | 27400703  |
| Ürün açıklaması          | DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles   |