

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 Kablo kanalı

Durum: 08.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Kablo kanalı TS IT için

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.



Özellikleri

Model No.	DK 5502.102
Ürün açıklaması	Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolar her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için TS IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir.
Fayda	Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık Arka-arkaya birleştirilebilir Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir. Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir
Malzeme	Çelik sac UL 94-HB uyarınca plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapak ve sabitleme malzemeleri dahil Kablo rezervleri için 4 kablo tutucusu dahil
Montaj seçenekleri	TS IT içinde 482,6 mm (19") montaj çerçevesi yükseklik 2200 mm
Yükseklik birimleri	47 U

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 95 mm Yükseklik: 2.089 mm Derinlik: 150 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9
Brüt ağırlık	10
Gümrük tarifesi numarası	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703