

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.025 Fan modülü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.025 - Fan modülü VX IT, TS IT için

Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.



Özellikleri

Model numarası	SK 5503.025
Dizayn	Tavan sacsız
Ürün açıklaması	Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Fayda	C13 soketli kolay bağlantı teknolojisi Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi 2 fan Bağlantı için hazır kablolu Montaj malzemeleri dahil Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Hava çıkışı (çalışma noktasında)	280 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,7 A 60 Hz'de: 0,69 A

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 550 mm Yükseklik: 42 mm Derinlik: 340 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Devir sayısı	100 %
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Montaj seçenekleri	VX IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Bilgi	Belirtilen hava gücünün 280 m ³ /sa üzerine azaltılması 25 Pa kontra basınçta
Ses seviyesi (çalışma noktasında)	46 dB(A)
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT TS IT
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...55 °C
Nominal güç	42,5 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,62 kg
Brüt ağırlık	3,62 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

Onaylar

Onaylar	UL UL + C-UL (listed)
---------	--------------------------

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK