

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5504.120

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5504.120 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, 19" montaj dikmeli

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.



Özellikleri

Model numarası	DK 5504.120
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç donanım: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Hızlı sabitleme parçaları ile derinlik ayarlı destek şeridine monteli ön ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 1.000 mm</p>
Yükseklik birimleri	24 U
Yükseklik birimleri	24 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	87 mm / 165 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Design doors	Yekpare
Dizayn 19" seviyesi	Profil rayları, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	85 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	88,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	DK TS IT Kabin, camlı, GYD:800x24Ux1000mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirim