

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.151

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.151 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" montaj çerçevesi

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Özellikleri

| | |
|----------------|---|
| Model numarası | DK 5505.151 |
| Malzeme | Çelik sac Alüminyum Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar, tavan ve yan paneller: Daldırma astar boyalı, toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç yapı, baza: RAL 9005 |

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Teslimat kapsamı | <p>Kapı, tavan sacı, baza ve yan duvarlı kabin karkası TS 8 Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) Taban yuvası Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir) Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon) 10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli</p> |
| Ölçüler | <p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 800 mm</p> |
| Yükseklik birimleri | 38 U |
| Yükseklik birimleri | 38 U |
| Baza dâhil yükseklik | 1.900 mm |
| 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka | 147 mm / 105 mm |

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Teslimattaki seviyeler arası mesafe | 545 mm |
| Dizayn 19" seviyesi | Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") |
| Taşıma kapasitesi | 15.000 N |
| Bilgi | Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 145 kg |
| Brüt ağırlık | 152,4 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Ürün açıklaması | DK TS IT Kabin, GYD:800x38Ux800mm, ÖCAS2, 19", bazalı |

Onaylar

| | |
|--------------|----------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |