

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" döndürme çerçevesi

TS IT, kapalı, kabin kliması için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 130° açma açısı sayesinde 19" bileşenlerin arka tarafına direkt erişim sağlama amaçlı 19" büyük döndürme çerçeveli 19" iç yapı.

Özellikleri

Model numarası	DK 5507.170
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapı, arka duvar ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, yassı parçalar ve iç yapı: RAL 7035 Baza: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano karkası TS 8, kapı ve tavan plakası ile Alüminyum ön gözetleme camı (180°), profil yarı silindiri için konfor tutamaklı ve güvenlik kilitli 3524 E Çelik sac arka panel Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Taban yuvası Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo girişi Büyük döner çerçeve, tam kabin yüksekliğini kullanarak 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için yan kaplamalı, 130° Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir) Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon) 10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir) Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli IPPC paleti</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm</p>
Yükseklik birimleri	40 U
Yükseklik birimleri	40 U
Baza dâhil yükseklik	2.100 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	147 mm
Design doors	Arka panel
Dizayn 19" seviyesi	Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")

Özellikleri

Taşıma kapasitesi	1.500 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	152,2 kg
Brüt ağırlık	159,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	DK TS IT Kabin, GYD:800x40Ux800mm, ÖCAS2, 19", bazalı

Onaylar

Onaylar	C-UR
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi