


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.151

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.151 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" montaj çerçevesi

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 5510.151
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar, tavan ve yan paneller: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç yapı, baza: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Kapı, tavan sacı, baza ve yan duvarlı kabin karkası TS 8</p> <p>Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler</p> <p>Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı</p> <p>İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir</p> <p>Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.</p> <p>Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli</p> <p>12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)</p> <p>50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)</p> <p>Taban yuvası</p> <p>Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir</p> <p>VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı</p> <p>Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı</p> <p>Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir</p> <p>Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir</p> <p>Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)</p> <p>Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon)</p> <p>10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)</p> <p>IPPC paleti</p> <p>Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır</p> <p>Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 600 mm</p> <p>Yükseklik: 2.000 mm</p> <p>Derinlik: 1.200 mm</p>
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
Baza dâhil yükseklik	2.100 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	144 mm / 308 mm

Özellikleri

Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Dizayn 19" seviyesi	Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	DK TS IT Kabin, GYD:600x42Ux1200mm, ÖCAS2, 19", bazalı

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini