


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.130

## Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.130 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj dikmeli

TS IT, kapalı, kabin kliması için. Değişken derinlikli 19" profil raylarıyla 19" iç yapı, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde ve IP 55 koruma türünde temin edilebilir.

## Özellikleri

Model numarası	DK 5514.130
Malzeme	Çelik sac 3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	47 U
Yükseklik birimleri	47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Taşıma kapasitesi	15.000 N

## Özellikleri

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Ürün numarasına dair not	Tekli kurulumda kabin monteli, vidalı yan duvarlarla sipariş edilebilir
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	126,7 kg
Brüt ağırlık	139 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	DK TS IT Kabin, camlı, IP55, GYD:800x47Ux1000mm

## Onaylar

Sertifikalar	Koruma türü
--------------	-------------