

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.181

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 01.02.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.181 - Network/sunucu kabinleri TS IT

havalandırmalı kapılı, 19" montaj çerçevesi

TS IT, havalandırmalı, ortam kliması uyumlu. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 5515.181
Malzeme	Çelik sac Alüminyum
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.200 mm
Yükseklik birimleri	47 U
Yükseklik birimleri	47 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	144 mm / 308 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Design doors	havalandırmalı
Dizayn 19" seviyesi	Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	92
Brüt ağırlık	97.4
EAN	4028177706316
E-Number Sweden	E7239928
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi